



Correspondance entre l'ancien système "Easy Clear™" et le nouveau système "High Performance"
NOTE : Les nouvelles cartouches de remplacement **NE SONT PAS** compatibles avec les anciens systèmes.

Ancien système				Nouveau système		
Modèle	No. de produit	Composantes	Capacité en fonction du débit	Nouveau EQHP No. de modèle	Nouveau EQHP No. de produit	Nouvelle capacité en fonction du débit
Systèmes en ligne avec cartouches intégrées						
ED-17-TL	30201.1001	s/o	1500 gal. @ 0,5 gpm	Modèle encore disponible		
Systèmes complets avec cartouches						
ED-11-TL	30244.1001	s/o	4500 gal. @ 0,75 gpm	EQHP10L	39000.0001	10000 gal. @ 1,5 gpm
ED-12-TL	30245.1001	s/o	9000 gal. @ 1,5 gpm	EQHP10L	39000.0001	10000 gal. @ 1,5 gpm
EQ-17-TL	30200.1000	s/o	1500 gal. @ 0,5 gpm	Modèle encore disponible		
EQ-11-TL	30344.1001	s/o	4800 gal. @ 1,5 gpm	EQHP10L	39000.0001	10000 gal. @ 1,5 gpm
EQ-12-TL	30345.1001	s/o	12600 gal., @ 1,67 gpm	EQHP10L	39000.0001	10000 gal. @ 1,5 gpm
EQ-12-TH	30371.1000	s/o	422 gal. @10,5 gpg @,5gpm	EQHP-ESP	39000.0008	422 gal. @10,5 gpg @,5gpm
ED-12-HB	34141.0000	ED-12-HB Adoucisseur pour thé	4500 grains	EQHP-TEA	39000.0007	4350 grains
EDSS-11-T200F	30370.1000	Système de filtration pour l'eau chaude (S,T)	2500 gal. @ 2,0 gpm	Modèle encore disponible		
Systèmes de choix avec cartouches à insérer						
ED-11-T	30221.1000	ED-11: Collecteur avec un cylindre	4500 gal. @ 0,75 gpm	EQHP10	39000.0004	10000 gal. @ 1,5 gpm
	30231.1002	ED-T-1: Cartouche de 10 po				
ED-11-H	30221.1000	ED-11: Collecteur avec un cylindre	600 grains	EQHP-SFTN	39000.0009	1350 grains
	30231.1004	ED-H-1: Cartouche de 10 po				
ED-11-L	30221.1000	ED-11: Collecteur avec un cylindre	s/o	Scale-Pro	39000.0010	Il est suggéré de remplacer la cartouche tous les 6 mois
	30231.1003	ED-L-1: Cartouche de 10 po: Siliphos				
ED-12-T	30222.1000	ED-12: Collecteur avec un cylindre	9000 gal. @ 1,5 gpm	EQHP10	39000.0004	10000 gal. @ 1,5 gpm
	30232.1002	ED-T-2: Cartouche de 20 po				
ED-12-H	30222.1000	ED-12: Collecteur avec un cylindre	1200 grains	EQHP-SFTN	39000.0009	1350 grains
	30232.1004	ED-H-2: Cartouche de 20 po				
ED-21-S, TL	30269.1000	ED-21: Collecteur avec 2 cylindres	4500 gal. @ 0,75 gpm	EQHP10L	39000.0001	10000 gal. @ 1,5 gpm
	30231.1005	ED-S-1: Cartouche de 10 po				
	30231.1001	ED-TL-1: Cartouche de 10 po				
ED-21-S,T	30269.1000	ED-21: Collecteur avec 2 cylindres	4500 gal. @ 0,75 gpm	EQHP10	39000.0004	10000 gal. @ 1,5 gpm
	30231.1005	ED-S-1: Cartouche de 10 po				
ED-21-S, H	30269.1000	ED-21: Collecteur avec 2 cylindres	4500 gal. @ 0,75 gpm 600 grains	EQHP10	39000.0004	10000 gal. @ 1,5 gpm
	30231.1005	ED-S-1: Cartouche de 10 po		EQHP-SFTN	39000.0009	1350 grains
	30231.1004	ED-H-1: Cartouche de 10 po				
ED-22-TL, TL	30225.1000	ED-22: Collecteur avec 2 cylindres	18000 gal. @ 1,50 gpm	EQHP25L	39000.0002	25000 gal. @ 2,1 gpm
	30232.1001	(2) ED-TL-2: Cartouche de 20 po				
ED-22-T, T	30225.1000	ED-22: Collecteur avec 2 cylindres	9000 gal. @ 1,50 gpm	EQHP10	39000.0004	10000 gal. @ 1,5 gpm
	30232.1002	(2) ED-T-2: Cartouche de 20 po				

Ancien système				Nouveau système		
Systèmes de choix avec cartouches raccord rapide						
EQ-11-T	30321.1000	EQ-10: collecteur; tête simple	10000 gal. @ 1,5 gpm	EQHP10	39000.0004	10000 gal. @ 1,5 gpm
	30331.1002	EQ-T-1: Cartouche de 10 po				
EQ-11-H	30321.1000	EQ-10: Collecteur; tête simple	900 grains	EQHP-SFTN	39000.0009	1350 grains
	30331.1004	EQ-H-1: Cartouche de 10 po				
EQ-11-L	30321.1000	EQ-10: Collecteur; tête simple	N/A	Scale-Pro	39000.0010	Il est suggéré de remplacer la cartouche tous les 6 mois
	30331.1003	EQ-L-1: Cartouche de 10 po				
EQ-12-T	30321.1000	EQ-10: Collecteur; tête simple	12600 gal. @ 1,67 gpm	EQHP10	39000.0004	10000 gal. @ 1,5 gpm
	30332.1002	EQ-T-2: Cartouche de 14 po				
EQ-12-H	30321.1000	EQ-10: Collecteur; tête simple	1350 grains	EQHP-SFTN	39000.0009	1350 grains
	30332.1004	EQ-H-2: Cartouche de 14 po				
EQ-21-S, TL (avec pré filtre)	30369.1000	EQ-21: Collecteur avec valve de pré filtre	12600 gal. @ 1,67 gpm	EQHP25L	39000.0002	25000 gal. @ 2,1 gpm
	30231.1005	ED-S-1: Cartouche de 10 po				
	30332.1001	EQ-TL-2: Cartouche de 14 po				
EQ-21-S, T (avec pré filtre)	30369.1000	EQ-21: Collecteur avec valve de pré filtre	12600 gal. @ 1,67 gpm	EQHP25	39000.0005	25000 gal. @ 2,1 gpm
	30231.1005	ED-S-1: Cartouche de 10 po				
	30332.1002	EQ-T-2: Cartouche de 14 po				
EQ-21-S, H	30369.1000	EQ-21: Collecteur avec valve de pré filtre	12600 gal. @ 1,67 gpm 1350 grains	EQHP10	39000.0004	10000 gal. @ 1,5 gpm 1350 grains
	30231.1005	ED-S-1: Cartouche de 10 po		EQHP-SFTN	39000.0009	
	30332.1004	EQ-H-2: Cartouche de 14 po				
EQ-22-TL, TL (10 po)	30325.1000	EQ-22: Collecteur; double tête	20,000 gal. @ 3,0 gpm	EQHP25L	39000.0002	25000 gal. @ 2,1 gpm
	30331.1001	(2) EQ-TL-1: Cartouche de 10 po				
EQ-22-TL, TL (14 po)	30325.1000	EQ-22: Collecteur; double tête	25,000 gal. @ 3,33 gpm	EQHP54L	39000.0003	54,000 gal. @ 5,0 gpm
	30332.1001	(2) EQ-TL-2: Cartouche de 14 po				
EQ-22-T, T (14 po)	30325.1000	EQ-22: Collecteur; double tête	25,000 gal. @ 3,33 gpm	EQHP54	39000.0006	54,000 gal. @ 5,0 gpm
	30332.1002	(2) EQ-T-2: Cartouche de 14 po				
EQ-22-H, H (14 po)	30325.1000	EQ-22: Collecteur; double tête	2700 grains	EQHP-TEA	39000.0007	4350 grains
	30332.1004	(2) EQ-H-2: Cartouche de 14 po				
EQ-32-TL, TL, TL (14 po)	30329.1000	EQ-32: Collecteur; triple tête	38,000 gal. @ 5,0 ggm	EQHP54L	39000.0003	54,000 gal. @ 5,0 gpm
	30332.1001	(3) EQ-TL-2: Cartouche de 14 po				
EQ-32-T, T, T (14 po)	30329.1000	EQ-32: Collecteur; triple tête	38,000 gal. @ 5,0 ggm	EQHP54	39000.0006	54,000 gal. @ 5,0 gpm
	30332.1002	(3) EQ-T-2: Cartouche de 14 po				
EQ-32-H, H, H (14 po)	30325.1000	EQ-32: Collecteur; triple tête	4050 grains	EQHP-TEA	39000.0007	4350 grains
	30332.1004	(3) EQ-H-2: Cartouche de 14 po				
Ancien système:		Correspondance entre l'ancien système "Easy Clear™" et le nouveau système "High Performance" NOTE : Les nouvelles cartouches de remplacement NE SONT PAS compatibles avec les anciens systèmes.		Nouveau EQHP système:		
S = Dépôts				Tous les systèmes (sans Scale-Pro) sont pour goût et odeur		
T = Goût et odeur				Tous les filtres EQHP10/25/54 inclus filtration de dépôts		
L = Calcaire				Tous les systèmes possèdent le raccord rapide		
H = Adoucisseur				L = Calcaire		
Q = Raccord rapide				SFTN = Adoucisseur		
D = À insérer				ESP = Espresso		

Bunn-O-Matic Corporation of Canada - 280 Industrial Pkwy. S. Aurora, Ontario L4G 3T9 • 905-841-2866 • Fax 905-841-2775 • www.bunn.com

En ce qui a trait à ses produits, BUNN est engagée en permanence dans des travaux de recherche et développement. Nous nous réservons donc le droit d'apporter des modifications aux spécifications techniques et à la conception de nos produits sans préavis. Nous nous réservons donc le droit d'apporter des modifications aux spécifications techniques et à la conception de nos produits sans préavis. *Bunn Corporation détient tous les droits d'auteur associés aux équipements et accessoires présentés dans cette publication. Veuillez contacter la compagnie Bunn pour demander la permission de reproduire toute partie de cette publication.*